

Magnet plat fără filet, Ferită, Ø: 40mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085910 40
GTIN	2050000964794
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

Magnet plat ecranat cu miez magnetic din **ferită dură**.

- **Suprafață galvanizată.**
- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.**

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare / lipire și fixare / ținere.

Descriere tehnică

Ø	40 mm
Rezistență maximă la temperaturi	120 °C
Greutate	55 g
Înălțime	8 mm
Forță de fixare nominală	125 N
Materialul miezului magnetic	Ferită
Tip produs	Magnet plat