

Garant**Set de teșitoare Cod 150379 în cutie 90°, TiCN, Număr de teșitoare: 17**

Date comandă

Numărul de comandă	150385 17
GTIN	4045197445834
Clasa articolului	11M

Descriere

Execuție:

Seturi de teșitoare **în cutie**. Practice pentru montaj și utilizări în atelier.

Teșitoare cu 3 tășuri, detalonate radial.

Spațiile pentru așchii sunt rectificade din material solid.

Teșitor de mare precizie, realizat cu toleranțe de fabricație mai mici față de DIN335-C.

Conținut:

Câte 1 teșitor de mare precizie: Ref. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Descriere tehnică

Număr de teșitoare	17
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	TiCN
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS E

Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Inel colorat	albastru
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Accesorii

Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 25 mm	150379 25
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 5 mm	150379 5
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 7 mm	150379 7
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 12,4 mm	150379 12,4
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150379 11,5
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 10,4 mm	150379 10,4
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 15 mm	150379 15
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 20,5 mm	150379 20,5
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 6 mm	150379 6
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 8,3 mm	150379 8,3
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 6,3 mm	150379 6,3
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 16,5 mm	150379 16,5
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 4,3 mm	150379 4,3
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 10 mm	150379 10
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 8 mm	150379 8
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 19 mm	150379 19
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 23 mm	150379 23