

PRYOR

Cifre și litere înlocuibile pentru poansoane, scris normal, set 0 – 9 și A – Z,
Înălțimea scrisului: 2,5mm



Date comandă

Numărul de comandă	085480 2,5
GTIN	5022044020146
Clasa articolului	08W

Descriere

Execuție:

Instrument de imprimare de înaltă precizie pentru marcarea rapidă cu **mai multe litere și cifre simultan.**

Aplicație:

Pentru marcarea materialelor (de exemplu plăcuțe de construcție, unelte, componente de mașină etc.) cu o **rezistență de până la 1200 N/mm².**

Livrare:

100 tipuri de poansoane
12 distanțiere (înălțimea scrisului 5 mm: 6 bucăți)
1 pensetă
1 cheie hexagonală
1 clemă
În cutie din plastic.

Piese de schimb:

Cu Cod 085481 se pot comanda tipuri individuale cu precizarea înălțimii dorite a scrisului / tipului (de ex. Cod 085481 Ref. 3/E).

Descriere tehnică

Numărul tipurilor de poansoane care pot fi utilizate simultan	12
Lățime tip de poansoane	2,5 mm
Înălțime tip de poansoane	6,4 mm
Lungimea suportului de poanson	29 mm
Lungime tip de poansoane	19,05 mm
Înălțimea scrisului	2,5 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare

Accesorii

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/. mm	085481 2,5/.
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/R mm	085481 2,5/R
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/V mm	085481 2,5/V
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/Q mm	085481 2,5/Q
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/6 mm	085481 2,5/6
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/K mm	085481 2,5/K
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/9 mm	085481 2,5/9
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/O mm	085481 2,5/O
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/W mm	085481 2,5/W
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/Y mm	085481 2,5/Y
	085482 2-3

Suport pentru poansoane individuale din setul Cod 085480
Recomandat pentru înălțimea scrisului 2-3 mm

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/0 mm	085481 2,5/0
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/+ mm	085481 2,5/+
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/X mm	085481 2,5/X
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/E mm	085481 2,5/E
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/N mm	085481 2,5/N
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/F mm	085481 2,5/F
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/I mm	085481 2,5/I
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/S mm	085481 2,5/S
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5LEER mm	085481 2,5LEER
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/8 mm	085481 2,5/8
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/7 mm	085481 2,5/7
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/L mm	085481 2,5/L
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/M mm	085481 2,5/M
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/P mm	085481 2,5/P
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/, mm	085481 2,5/,
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/5 mm	085481 2,5/5
	085481 2,5/D

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/D mm

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/1 mm

085481 2,5/1

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/C mm

085481 2,5/C

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/B mm

085481 2,5/B

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/- mm

085481 2,5/-

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/H mm

085481 2,5/H

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/U mm

085481 2,5/U

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/T mm

085481 2,5/T

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/3 mm

085481 2,5/3

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/Z mm

085481 2,5/Z

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/G mm

085481 2,5/G

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/A mm

085481 2,5/A

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/& mm

085481 2,5/&

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/4 mm

085481 2,5/4

Poansoane interschimbabile Set de cifre 0 – 9 Înălțimea
scrisului 2,5 mm

085483 2,5

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 2,5/J mm

085481 2,5/J