


Garant**Teșitor de precizie 90°, neacoperită, Ø exterior Dc: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	150378 25
GTIN	4045197086419
Clasa articolului	11M

Descriere**Execuție:**

Teșitoare cu 3 tășuri, detalonate radial.

Canalele pentru evacuarea așchiilor sunt rectificat în material monobloc.

Teșitor de mare precizie, realizat cu toleranțe de fabricație mai mici față de DIN335-C.

Descriere tehnică

cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	3,8 mm
Pentru șuruburi cu cap înecat DIN 7991	M12
Ø găurii prelabile	3,8 mm
Toleranța arborelui	h9
Ø exterior	25 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm ²	0,18 mm/rot
Ø cozii D _s	10 mm
Lungimea totală L	67 mm
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS E

Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Inel colorat	albastru
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	33 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	25 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	8 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	7 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	12 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	65 m/min	N
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		