

**Garant****Set de teșitoare Cod 150378 în cutie 90°, neacoperit, Număr de teșitoare: 6**

## Date comandă

Numărul de comandă	150381 6
GTIN	4045197086433
Clasa articolului	11M

## Descriere

### Execuție:

Seturi de teșitoare **în cutie**. Practice pentru montaj și utilizări în atelier.

**Teșitoare cu 3 tășuri**, detalonate radial.

Spațiile pentru așchii sunt rectificade din material solid.

Teșitor de mare precizie, realizat cu toleranțe de fabricație mai mici față de DIN335-C.

### Conținut:

Câte 1 teșitor de mare precizie: Ref. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

## Descriere tehnică

Număr de teșitoare	6
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 335 C

Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Inel colorat	albastru
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	33 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	25 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	8 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	7 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	12 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	65 m/min	N
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

## Accesorii

Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 8 mm	150378 8
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 15 mm	150378 15
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150378 11,5
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 10 mm	150378 10

Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 6 mm

150378 6

Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 19 mm

150378 19