

Garant**Set de teșitoare Cod 150378 în cutie 90°, neacoperit, Număr de teșitoare: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	150381 7
GTIN	4045197086440
Clasa articolului	11M

Descriere**Execuție:**

Seturi de teșitoare **în cutie**. Practice pentru montaj și utilizări în atelier.

Teșitoare cu 3 tășuri, detalonate radial.

Spațiile pentru așchii sunt rectificade din material solid.

Teșitor de mare precizie, realizat cu toleranțe de fabricație mai mici față de DIN335-C.

Conținut:

Câte 1 teșitor de mare precizie: Ref. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Notă:

Se livrează în casetă 150370 **măr. 6**.

Descriere tehnică

Număr de teșitoare	7
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi la vârf teșitor	90 grad

Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Inel colorat	albastru
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	33 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	25 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	8 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	7 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	12 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	65 m/min	N
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 8 mm	150378 8
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150378 11,5

Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 15 mm	150378 15
Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 10 mm	150378 10
Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 19 mm	150378 19
Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 6 mm	150378 6
Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 25 mm	150378 25