

Garant**Set de teșitoare Cod 150378 în cutie 90°, neacoperit, Număr de teșitoare: 17**

Date comandă

Numărul de comandă	150381 17
GTIN	4045197086457
Clasa articolului	11M

Descriere

Execuție:

Seturi de teșitoare **în cutie**. Practice pentru montaj și utilizări în atelier.

Teșitoare cu 3 tășuri, detalonate radial.

Spațiile pentru așchii sunt rectificade din material solid.

Teșitor de mare precizie, realizat cu toleranțe de fabricație mai mici față de DIN335-C.

Conținut:

Câte 1 teșitor de mare precizie: Ref. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Descriere tehnică

Număr de teșitoare	17
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS E

Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Inel colorat	albastru
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	33 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	25 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	8 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	7 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	12 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	65 m/min	N
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 8 mm	150378 8
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 12,4 mm	150378 12,4
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 25 mm	150378 25

Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 10 mm	150378 10
Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 19 mm	150378 19
Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 10,4 mm	150378 10,4
Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 23 mm	150378 23
Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 20,5 mm	150378 20,5
Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 6 mm	150378 6
Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150378 11,5
Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 8,3 mm	150378 8,3
Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 15 mm	150378 15
Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 16,5 mm	150378 16,5
Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 4,3 mm	150378 4,3
Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 6,3 mm	150378 6,3
Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 5 mm	150378 5
Teșitor de precizie90° Ø exterior Dc 7 mm	150378 7