

KAESER
KOMPRESSOREN**Compresor de atelier, Tip: 210/10W****Date comandă**

Numărul de comandă	079841 210/10W
GTIN	2050001676542
Clasa articolului	03R

Descriere**Execuție:**

Supape rezistente la coroziune, răcire extrem de eficientă, componente de transmisie cu putere de întreținere, containere protejate la coroziune; cel puțin 10 ani garanție de înlocuire a pieselor de schimb. Eficiență ridicată pentru costuri de exploatare reduse. Compresor mic, compact, cu mecanism stabil de deplasare. Utilizabil pentru un necesar redus de aer.

Livrare:

Inclusiv filtru regulator de presiune cu manometru, cuplaj rapid.

Notă:

La cerere se pot livra și alte compresoare de atelier.

Descriere tehnică

Volumul recipientului sub presiune	10 l
Debit maxim aer furnizat	140 l/min
Greutate	29 kg
Lungime	420 mm
Debit maxim aer aspirat	210 l/min

Putere absorbită	1,1 kW
Înălțime	650 mm
Presiune maximă (aer)	10 bar
Lățime	370 mm
Denumirea producătorului	210/10W
Tip produs	Compresor