

**Garant****Set de teșitoare Cod 150379 în cutie 90°, TiCN, Număr de teșitoare: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	150385 6
GTIN	4045197445810
Clasa articolului	11M

**Descriere****Execuție:**

Seturi de teșitoare **în cutie**. Practice pentru montaj și utilizări în atelier.

**Teșitoare cu 3 tășuri**, detalonate radial.

Spațiile pentru așchii sunt rectificade din material solid.

Teșitor de mare precizie, realizat cu toleranțe de fabricație mai mici față de DIN335-C.

**Conținut:**

Câte 1 teșitor de mare precizie: Ref. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

**Descriere tehnică**

Număr de teșitoare	6
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	TiCN
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 335 C

Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Inel colorat	albastru
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

## Accesorii

Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 19 mm	150379 19
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 6 mm	150379 6
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 15 mm	150379 15
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 10 mm	150379 10
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150379 11,5
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 8 mm	150379 8