

## Magnet plat fără filet, Ferită, Ø: 50mm



### Date comandă

Numărul de comandă	085910 50
GTIN	2050000965074
Clasa articolului	08Q

### Descriere

#### Execuție:

Magnet plat ecranat cu miez magnetic din **ferită dură**.

- **Suprafață galvanizată.**
- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.**

#### Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare / lipire și fixare / ținere.

### Descriere tehnică

Ø	50 mm
Rezistență maximă la temperaturi	120 °C
Forță de fixare nominală	220 N
Înălțime	10 mm
Greutate	100 g
Materialul miezului magnetic	Ferită
Tip produs	Magnet plat