

PRYOR

Cifre și litere înlocuibile pentru poansoane, scris normal, set 0 – 9 și A – Z,
Înălțimea scrisului: 3mm



Date comandă

Numărul de comandă	085480 3
GTIN	5022044020153
Clasa articolului	08W

Descriere

Execuție:

Instrument de imprimare de înaltă precizie pentru marcarea rapidă cu **mai multe litere și cifre simultan.**

Aplicație:

Pentru marcarea materialelor (de exemplu plăcuțe de construcție, unelte, componente de mașină etc.) cu o **rezistență de până la 1200 N/mm².**

Livrare:

100 tipuri de poansoane
12 distanțiere (înălțimea scrisului 5 mm: 6 bucăți)
1 pensetă
1 cheie hexagonală
1 clemă
În cutie din plastic.

Piese de schimb:

Cu Cod 085481 se pot comanda tipuri individuale cu precizarea înălțimii dorite a scrisului / tipului (de ex. Cod 085481 Ref. 3/E).

Descriere tehnică

Lățime tip de poansoane	3,2 mm
Lungimea suportului de poanson	29 mm
Numărul tipurilor de poansoane care pot fi utilizate simultan	9
Lungime tip de poansoane	19,05 mm
Înălțimea scrisului	3 mm
Înălțime tip de poansoane	6,4 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare

Accesorii

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/+ mm	085481 3/+
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/8 mm	085481 3/8
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/T mm	085481 3/T
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/Y mm	085481 3/Y
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/F mm	085481 3/F
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/& mm	085481 3/&
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/M mm	085481 3/M
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/H mm	085481 3/H
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/N mm	085481 3/N
Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/V mm	085481 3/V
	085481 3/U

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/U mm

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3// mm

085481 3//

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/R mm

085481 3/R

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/D mm

085481 3/D

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/, mm

085481 3/,

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/2 mm

085481 3/2

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/A mm

085481 3/A

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/K mm

085481 3/K

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/l mm

085481 3/l

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/E mm

085481 3/E

Suport pentru poansoane individuale din setul Cod 085480
Recomandat pentru înălțimea scrisului 2-3 mm

085482 2-3

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/B mm

085481 3/B

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/O mm

085481 3/O

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/0 mm

085481 3/0

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/Q mm

085481 3/Q

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/S mm

085481 3/S

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/6 mm

085481 3/6

085481 3/7

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/7 mm

Poansoane interschimbabile Set de cifre 0 – 9 Înălțimea
scrisului 3 mm

085483 3

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/5 mm

085481 3/5

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/3 mm

085481 3/3

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/W mm

085481 3/W

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/4 mm

085481 3/4

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/X mm

085481 3/X

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/- mm

085481 3/-

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/1 mm

085481 3/1

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/Z mm

085481 3/Z

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/. mm

085481 3/.

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/G mm

085481 3/G

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3LEER mm

085481 3LEER

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/J mm

085481 3/J

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/L mm

085481 3/L

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/C mm

085481 3/C

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/P mm

085481 3/P

085481 3/9

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod
085480 Înălțimea scrisului / caractere 3/9 mm
