

Magnet plat fără filet, SmCo₅, Ø: 13mm



Date comandă

Numărul de comandă	085920 13
GTIN	2050000964916
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.
- Suprafață galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo₅).
- Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Descriere tehnică

Forță de fixare nominală	40 N
Rezistență maximă la temperaturi	200 °C
Greutate	4,5 g
Înălțime	4,5 mm
Materialul suprafeței	galvanizat
Ø	13 mm
Materialul miezului magnetic	SmCo ₅
Tip produs	Magnet plat

