

Magnet plat cu filet interior, Ferită, Ø: 25mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085915 25
GTIN	2050000965272
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

- **Magnet plat ecranat din ferită dură cu bucășă filetată.**
- **Suprafață galvanizată.**
- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.**

Aplicație:

Pentru fixare, montare, încorporare prin înșurubare.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Bucașă filetată	da
Forță de fixare nominală	40 N
Ø	25 mm
Înălțime	7 mm
Rezistență maximă la temperaturi	120 °C
Înălțime cu filet	15 mm
Filet	M4 mm
Materialul suprafeței	galvanizat
Greutate	22 g

Materialul miezului magnetic	Ferită
Tip produs	Magnet plat

Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M4	085921 M4
---	-----------