



Tarod de mașină, TiN, UNF: 1/4-28



Date comandă

Numărul de comandă	138005 1/4-28
GTIN	4045197533357
Clasa articolului	11H

Descriere

Execuție:

Model stabil, cu spiră pe dreapta la 20°. Cu strat special de acoperire TiN, pentru oțeluri inoxidabile și rezistente la acid. Poate fi utilizat cu **emulsie** (concentrație minimă 8 %).

Aplicație:

Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.

Tip de filet: UNF

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 374

Pasi/inch: 28

Ø Filet: 6,35 mm

Lungime totală L_{tot} : 80 mm

Ø cozii: 4,5 mm

Pătrat coadă: 3,4 mm

Ø găurii de centrare: 5,5 mm

Descriere tehnică

Unghi de tăiere	50 grad
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	6,35 mm
Ø găurii de centrare	5,5 mm
Număr de dinți Z	3
Pasi/inch	28
Standard	DIN 374

Materialul sculei	HSS E
Ø cozii	4,5 mm
Lungime totală L _{tot}	80 mm
Pătrat coadă	3,4 mm
Adâncimea filetului	12,7 mm
Pas filet	0,907 mm
Tip de filet	UNF
Dimensiunea filetului	1/4-28
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	20 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru