



## Șlefuitor pneumatic excentric, Tip: G2438-65C



### Date comandă

Numărul de comandă	079655 G2438-65C
GTIN	7322590012755
Clasa articolului	03R

### Descriere

#### Execuție:

Șlefuitor excentric performant cu disc abraziv din poliuretan. **Utilizare confortabilă** datorită carcasei mixte cu greutate redusă și prindere ergonomică. **Acționare pneumatică robustă, silențioasă și fără vibrații**, cu cilindru din oțel, nivel de zgomot redus. Pentru **șlefuirea grosieră și intermediară**, cu o cursă de 5 mm. Racordare pentru **aspirație externă**.

#### Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

#### Notă:

Discurile de șlefuire cu scai vezi la Cod. 567775 sau 567901.

Discurile abrazive cu scai DynaMaze pentru Cod 079655 și 079656 Ref. X61V și Ref. 58436 sunt prezentate la Cod 567872 Ref. 150.

### Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	8,7 m/s <sup>2</sup>
Greutate	0,9 kg
Turație maximă	12000 min <sup>-1</sup>
Debit maxim de aer necesar	540 l/min

Zgomot de lucru	85 dB(A)
Tipul aspirației	Extern
Denumirea producătorului	G2438-6.5C
Ø disc abraziv	150 mm
Cursă	5 mm
Tip produs	Șlefuitor excentric

## Accesorii

Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 400	567775 400
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 320	567775 320
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 60	567775 60
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 120	567775 120
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 40	567775 40
Disc abraziv PU cu scaiDynaMaze Ø exterior 150 mm	567872 150
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 600	567775 600
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 800	567775 800
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 240	567775 240
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 180	567775 180
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 80	567775 80