

Garant
Tarod de mașină, neacoperită, UNF: 7/8-14

Date comandă

Numărul de comandă	138000 7/8-14
GTIN	4045197080394
Clasa articolului	11H

Descriere
Execuție:
Model stabil, cu spirală pe dreapta la 20°. HSS-E
Aplicație:
Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.
Descriere tehnică

Ø Filet	22,23 mm
Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	20,4 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Pasi/inch	14
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 374
Ø cozii D _s	18 mm
Lungimea totală L	125 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Adâncimea filetului	44,46 mm
Pas filet	1,814 mm
Tip de filet	UNF

Dimensiunea filetelui	7/8-14 UNF
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	20 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		