

Garant**Set de debavuratoare manuale 90°****Date comandă**

Numărul de comandă	150405
GTIN	4045197581389
Clasa articolului	11M

Descriere**Execuție:**

Teșitor cu trei tășuri cu mâner ergonomic din plastic. Mâner de forță ușor de manevrat din polipropilenă deosebit de tare și rezistentă la lovire. Datorită structurii speciale a suprafeței, **mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.**

Livrare:

Câte 1 debavurator manual: Cod 150400 Ref. 12,4; 16,5; 20,5; 25.

Notă:

Pentru debavurarea și teșirea curată a găurilor. Ideal pentru montaj. Pentru alte debavuratoare manuale consultați grupa 83.

Materialul sculei: HSS

Număr de dinți Z: 3

Descriere tehnică

Număr de teșitoare	4
Număr de dinți Z	3
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS
Inel colorat	fără

Tip produs

Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Accesorii

Debavurator manual 90° Ø exterior 16,5 mm	150400 16,5
Debavurator manual 90° Ø exterior 12,4 mm	150400 12,4
Debavurator manual 90° Ø exterior 25 mm	150400 25
Debavurator manual 90° Ø exterior 20,5 mm	150400 20,5