

Magnet plat fără filet, Ferită, Ø: 63mm



Date comandă

Numărul de comandă	085910 63
GTIN	2050000965081
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

Magnet plat ecranat cu miez magnetic din **ferită dură**.

- **Suprafață galvanizată.**
- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.**

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare / lipire și fixare / ținere.

Descriere tehnică

Înălțime	14 mm
Ø	63 mm
Forță de fixare nominală	350 N
Greutate	230 g
Rezistență maximă la temperaturi	120 °C
Materialul miezului magnetic	Ferită
Tip produs	Magnet plat