



Pânză de ferăstrău alternativ, Bimetal, Lungime L / dinți per inch: 575/4



Date comandă

Numărul de comandă	171100 575/4
GTIN	7311518114473
Clasa articolului	16D

Descriere

Execuție:

Bimetal BAHCO – O dantură din HSS este sudată cu jet de electroni, în vid, pe o foaie elastică din oțel special. Prin urmare, aceste pânze de ferăstrău dovedesc o **elasticitate extrem de ridicată** la duritate maximă și sunt **foarte rezistente atunci când se lucrează cu avans mare**.

Dantură: normal

Lățime: 45 mm

Grosime: 2,25 mm

Ø orificiului de prindere: 12,5 mm

Descriere tehnică

Lungime L	575 mm
Dinți per inch	4
Grosime	2,25 mm
Lățime	45 mm
Ø orificiului de prindere	12,5 mm
Dantură	normal
Materialul sculei	Bimetal
Tip produs	Pânză de ferăstrău pentru mașină

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
--	---------------------	----------------	---------

Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții
GG(G)	recomandat
CuZn	recomandat
Uni	recomandat
Umiditate maximă	recomandat