

**Garant**
**Tarod de mașină, TiAlN, NPT: 1/8-27**

**Date comandă**

Numărul de comandă	138110 1/8-27
GTIN	4045197533647
Clasa articolului	11H

**Descriere**
**Execuție:**

O **acoperirea specială cu TiAlN** asigură o durabilitate ridicată. Datorită **filetului de ghidare** întrerupt: **moment redus** și **o mai bună distribuire a lubrifiantului**. Se poate utiliza cu **emulsie** (proporție de grăsime minim 8 %).

**Aplicație:**

Pentru filet **conic** pe țeavă (**NPT**) conform **ANSI B1.20.1**, pentru asamblări filetate de etanșare. Respectați adâncimea minimă de găurire (consultați tabelul).

**Recomandare:**
**Ø găurii înainte de filetare A:**

Găurire cilindrică prealabilă **fără a utiliza alezorul**.

**Ø găurii înainte de filetare B:**

Găurire cilindrică prealabilă și apoi **lărgire cu alezorul conic 1:16 (vezi Cod 162650)**. În cele din urmă, se poate verifica plan folosind etalonul de verificare  $D_{max}$  (vezi tabelul) Ø găurii conice. Pregătirea găurii conform **variantei B** este cea mai sigură opțiune pentru filetare.

Pasi/inch: 27

Lungimea totală L: 100 mm

Ø cozii  $D_s$ : 7 mm

Pătrat coadă □: 5,5 mm

Ø găurii de centrare A: 8,5 mm

Ø găurii de centrare B: 8,25 mm

**Descriere tehnică**

Adâncimea minimă a găurii de centrare	12 mm
Pasi/inch	27
Număr de dinți Z	5

Număr caneluri de pretensionare	5
Ø găurii de centrare B	8,25 mm
Pas filet	0,941 mm
Ø găurii de centrare A	8,5 mm
Ø Filet	10,242 mm
Ø etalonului de verificare $D_{max} + 0,05$	8,74 mm
Ø cozii $D_s$	7 mm
Lungimea totală L	100 mm
Pătrat coadă □	5,5 mm
Adâncimea filetului	17 mm
Dimensiunea filetului	1/8-27 NPT
Strat de acoperire	TiAlN
Tip de filet	NPT
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 374
Normă pentru filet	ANSI B 1.20.1
Forma conului de atac	C
Raportul conului	1:16
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	La gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru
Tip produs	Tarod

