

Magnet plat fără filet, SmCo₅, Ø: 16mm



Date comandă

Numărul de comandă	085920 16
GTIN	2050000964923
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.
- Suprafață galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo₅).
- Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Descriere tehnică

Greutate	6,5 g
Ø	16 mm
Forță de fixare nominală	60 N
Rezistență maximă la temperaturi	200 °C
Materialul suprafeței	galvanizat
Materialul miezului magnetic	SmCo ₅
Tip produs	Magnet plat

