



Pânză de ferăstrău alternativ, Bimetal, Lungime L / dinți per inch: 300/14



Date comandă

Numărul de comandă	171100 300/14
GTIN	7311518113728
Clasa articolului	16D

Descriere

Execuție:

Bimetal BAHCO – O dantură din HSS este sudată cu jet de electroni, în vid, pe o foaie elastică din oțel special. Prin urmare, aceste pânze de ferăstrău dovedesc o **elasticitate extrem de ridicată** la duritate maximă și sunt **foarte rezistente atunci când se lucrează cu avans mare**.

Dantură: normal

Lățime: 25 mm

Grosime: 1,25 mm

Ø orificiului de prindere: 8,5 mm

Descriere tehnică

Lățime	25 mm
Grosime	1,25 mm
Dinți per inch	14
Lungime L	300 mm
Ø orificiului de prindere	8,5 mm
Dantură	normal
Materialul sculei	Bimetal
Tip produs	Pânză de ferăstrău pentru mașină

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
--	---------------------	----------------	---------

Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții
GG(G)	recomandat
CuZn	recomandat
Uni	recomandat
Umiditate maximă	recomandat