

TRICOFLEX**Furtun cu inserție textilă albastru, Soft, PVC, Lungime 50 m, Ø interior al furtunului: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	080036 13
GTIN	3506111047806
Clasa articolului	08A

Descriere**Execuție:**

Furtun cu ranforsare din fibre de poliester. Interval de temperatură de la -15 °C până la 60 °C. Super Nobelair Soft, **deosebit de flexibil datorită tehnologiei Full-Soft** chiar și la temperaturi scăzute. Pentru utilizarea în interior și exterior. Presiune de lucru 15 bari.

Descriere tehnică

Interval de temperatură	-15 - 60 °C
Ø exterior al furtunului	20 mm
Culoarea	albastru
Material	Furtun din PVC cu trei straturi, cu ranforsare din fibre de poliester
Ø interior al furtunului	13 mm
Lungimea furtunului	50 m
Presiune maximă de lucru	15 bar
Caracteristici nume produs	Lungime 50 m

Tip produs

Furtun