



Compresor de atelier, Tip: 450/90D



Date comandă

Numărul de comandă	079841 450/90D
GTIN	2050001676566
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Supape rezistente la coroziune, răcire extrem de eficientă, componente de transmisie cu putere de întreținere, containere protejate la coroziune; cel puțin 10 ani garanție de înlocuire a pieselor de schimb. Eficiență ridicată pentru costuri de exploatare reduse. Compresor cu 2 cilindri utilizabil pentru un necesar mediu de aer cu manevrare simplă.

Livrare:

Inclusiv filtru regulator de presiune cu manometru, cuplaj rapid.

Notă:

La cerere se pot livra și alte compresoare de atelier.

Descriere tehnică

Lățime	500 mm
Denumirea producătorului	450/90D
Lungime	1190 mm
Putere absorbită	2,4 kW
Greutate	86 kg
Debit maxim aer furnizat	330 l/min

Înălțime	840 mm
Presiune maximă (aer)	10 bar
Debit maxim aer aspirat	450 l/min
Volumul recipientului sub presiune	90 l
Tip produs	Compresor