

**Magnet plat cu filet interior, Ferită, Ø: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085915 32
GTIN	2050000965289
Clasa articolului	08Q

**Descriere****Execuție:**

- **Magnet plat ecranat din ferită dură cu bucășă filetată.**
- **Suprafață galvanizată.**
- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.**

**Aplicație:**

Pentru fixare, montare, încorporare prin înșurubare.

**Notă:**

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

**Descriere tehnică**

Forță de fixare nominală	80 N
Rezistență maximă la temperaturi	120 °C
Greutate	32 g
Filet	M4 mm
Ø	32 mm
Înălțime cu filet	15 mm
Înălțime	7 mm
Bucășă filetată	da
Materialul suprafeței	galvanizat

Materialul miezului magnetic	Ferită
Tip produs	Magnet plat

---

## Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M4	085921 M4
---	-----------