



Daltă pneumatică, Tip: P2531-H



Date comandă

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 079730 P2531-H |
| GTIN | 7322590059514 |
| Clasa articolului | 03R |

Descriere

Execuție:

Daltă pneumatică ușor de manevrat pentru dăltuire și separare.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------------|
| Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior) | 10 mm |
| Dimensiunile portsculei | 10,2 mm |
| Lungime | 193 mm |
| Greutate | 1,5 kg |
| Vibrație maximă conform EN | 11,5 m/s ² |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Debit maxim de aer necesar | 402 l/min |
| Denumirea producătorului | P2531-H |
| Formă portsculă | Hexagon |
| Frecvența percuție | 50 Hz |
| Zgomot de lucru | 100 dB(A) |
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch |
| Racord filetat | BSP |
| Tip produs | Daltă |

Accesorii

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Daltă Dimensiune 20X178 mm | 079739 20X178 |
| Daltă Dimensiune 3,2X178 mm | 079739 3,2X178 |