



Șlefuitor pneumatic cu bandă abrazivă Dynafile®, Tip: 14010



Date comandă

Numărul de comandă	079551 14010
GTIN	616026140103
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Aparate cu utilizare multiplă cu **ghidaj reglabil al benzii de șlefuit și brațul de contact înlocuibil** asigură prelucrarea pe suprafețe laterale. Protecția din material compozit ce acoperă banda de șlefuit permite înlocuirea **rapidă și simplă a acesteia. Răcirea benzii** datorită aerului evacuat crește durabilitatea acesteia. Mâner reglabil. Mașină de șlefuit cu bandă pentru pile **Dynafile®**, robustă, universală.

Aplicație:

Pentru șlefuire, debavurare, suprapunere, finisare și polizare, ideal și pentru prelucrarea în locuri greu accesibile.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare. **Dynafile®**, 5 brațe de contact, set de prelucrare a suprafețelor, dimensiunea benzii de șlefuit 3 – 4, 6, 13x610mm, geantă de transport.

Notă:

Alte modele ale brațului de contact pentru Dynafile® la cerere sau în eShop-ul nostru.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Lățimea benzii	3–4; 6; 13 mm
Zgomot de lucru	77 dB(A)

Turație maximă	20000 min ⁻¹
Denumirea producătorului	Kit Dynafite I
Greutate	1,4 kg
Debit maxim de aer necesar	876 l/min
Lungimea benzii	610 mm
Seria	Dynafite
Putere de ieșire	379 W
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	NPT
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Polizor cu bandă

Accesorii

Braț de contact pentru Dynafite® Tip 11216	079559 11216
Braț de contact pentru Dynafite® Tip 11232	079559 11232
Braț de contact pentru Dynafite® Tip 11218	079559 11218
Braț de contact pentru Dynafite® Tip 11219	079559 11219
Braț de contact pentru Dynafite® Tip 11213	079559 11213
Braț de contact pentru Dynafite® Tip 11231	079559 11231