

**Unitate de întreținere montată din 2 piese, Ø filet interior: 3/8inch****Date comandă**

Numărul de comandă	080015 3/8
GTIN	4047322244817
Clasa articolului	08A

**Descriere****Execuție:**

**Unitate de întreținere** în serie modulară (sistem „multifix”), compusă din reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei și filtru. Domeniul de reglare 0,5 – 10 bar, presiune de lucru maxim 16 bar, temperatura de lucru maxim 60 °C.

Unitate de întreținere din 2 componente montată, cu reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei și filtru.

**Avantaj:**

Unitatea de preparare poate fi adaptată individual, de exemplu cu mai multe regulatoare de presiune (pentru unelte fără ulei), etc.

**Aplicație:**

Pentru echipamente cu funcționare în intervalul de presiune de până la 16 bari. Compatibile cu produsele CEJN, RECTUS și JWL.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală (L) ca unitate de întreținere din 2 piese	93 mm
Ø filet interior	3/8 inch
Înălțimea (H)	196 mm

Tip produs

Unitate de întreținere

---

**Accesorii**

Recipient din policarbonat pentru gresoare Ø sticlei 33 mm	080023 33
Vinclu suport cu 2 șuruburi Tip ZW11	080025 ZW11
Recipient din policarbonat pentru filtre Ø sticlei 33 mm	080024 33