



Daltă pneumatică, Tip: P2551



Date comandă

Numărul de comandă	079730 P2551
GTIN	7322590037031
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Daltă pneumatică ușor de manevrat pentru dăltuire și separare. Cu proprietăți puternice de amortizare a vibrațiilor.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Dimensiunile portsculei	12,7 mm
Formă portsculă	Pătrat
Zgomot de lucru	85 dB(A)
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Vibrație maximă conform EN	6,7 m/s ²
Denumirea producătorului	P2551
Frecvența percuție	40 Hz
Lungime	435 mm
Debit maxim de aer necesar	480 l/min

Greutate	2,95 kg
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Daltă

Accesorii

Daltă Dimensiune 19X178 mm	079739 19X178
Daltă Dimensiune 35X178 mm	079739 35X178