



## Daltă pneumatică, Tip: P2551



### Date comandă

Numărul de comandă	079730 P2551
GTIN	7322590037031
Clasa articolului	03R

### Descriere

**Execuție:**

**Daltă pneumatică** ușor de manevrat pentru dăltuire și separare. Cu proprietăți puternice de amortizare a vibrațiilor.

**Livrare:**

Inclusiv niplurile necesare.

**Piese de schimb:**

**Seturi de întreținere (truse de service):** la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

### Descriere tehnică

Dimensiunile portsculei	12,7 mm
Formă portsculă	Pătrat
Zgomot de lucru	85 dB(A)
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Vibrație maximă conform EN	6,7 m/s <sup>2</sup>
Denumirea producătorului	P2551
Frecvența percuție	40 Hz
Lungime	435 mm
Debit maxim de aer necesar	480 l/min

Greutate	2,95 kg
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Daltă

## Accesorii

Daltă Dimensiune 19X178 mm	079739 19X178
Daltă Dimensiune 35X178 mm	079739 35X178