

Magnet plat cu filet interior, Ferită, Ø: 40mm



Date comandă

Numărul de comandă	085915 40
GTIN	2050000965296
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- Magnet plat ecranat din ferită dură cu bucășă filetată.
- Suprafață galvanizată.
- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.

Aplicație:

Pentru fixare, montare, încorporare prin înșurubare.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Înălțime	8 mm
Înălțime cu filet	18 mm
Greutate	60 g
Materialul suprafeței	galvanizat
Forță de fixare nominală	125 N
Ø	40 mm
Filet	M5 mm
Bucașă filetată	da
Rezistență maximă la temperaturi	120 °C

Materialul miezului magnetic	Ferită
Tip produs	Magnet plat

Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M5	085921 M5
---	-----------