



## Regulator de presiune 0,5 – 10 bar, Ø filet interior: 1/4inch



### Date comandă

Numărul de comandă	080012 1/4
GTIN	4047322129398
Clasa articolului	08A

### Descriere

#### Execuție:

La cerere, unitate de preparare care se assemblează și poate fi extinsă, după preferință, folosind elementele de cuplare.

**Unitate de întreținere** în serie modulară (sistem „multifix”), compusă din reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei și filtru. Domeniul de reglare 0,5 – 10 bar, presiune de lucru maxim 16 bar, temperatura de lucru maxim 60 °C.

#### Avantaj:

Unitatea de preparare poate fi adaptată individual, de exemplu cu mai multe regulatoare de presiune (pentru unelte fără ulei) etc.

#### Aplicație:

Pentru echipamente cu funcționare în intervalul de presiune de până la 16 bari. Compatibile cu produsele CEJN, RECTUS și JWL.

### Descriere tehnică

Lungimea totală (L) ca unitate de întreținere din 3 piese	138 mm
Înălțimea (H)	190 mm
Valoare debit la o unitate de întreținere din 3 piese	1150 l/min

Ø filet interior

1/4 inch

Tip produs

Regulator de presiune