

bimos

**Scaun rotativ Neon pentru birou, spumă PU, cu role, de joasă înălțime,  
Culoare: GREY****Date comandă**

Numărul de comandă	965432 GREY
GTIN	4016849518312
Clasa articolului	96J

**Descriere****Execuție:**

Scaun rotativ Neon pentru birou, cu capitonaj care poate fi înlocuit. Elementele capitonajului se prind simplu și se fixează cu un clic. Cu opțiuni ergonomice de reglare: Tehnică pentru sincronizare cu reglarea greutateii, reglarea înălțimii scaunului cu ajutorul arcului sub presiune, reglarea gradului de înclinare a scaunului, reglarea scaunului în adâncime, reglarea înălțimii spătarului. Cu bandă Flex de jur împrejur, în diverse culori.

Scaun și spătar din spumă poliuretanică moale. Ușor de îngrijit, lavabil, robust și rezistent la acizi ușori și baze, precum și la acțiunea forțelor mecanice.

**Standard:****DIN 68877****Accesorii opționale:**

Pereche de brațe multifuncționale Cod 965455.

**Descriere tehnică**

Lățimea scaunului	470 mm
Standard	DIN 68877

Materialul spătarului	Spumă PU
Serie	Neon
Suport lombar (pentru discurile intervertebrale)	nu
Înălțimea spătarului	570 mm
Materialul piciorului în stea	Aluminiu mat acoperit cu vopsea pulbere
Execuția rolor	Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	420 - 480 mm
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului	da
Culoarea materialului scaunului	negru
Materialul suprafeței de așezare	Spumă PU
Pereche de brațe adaptabile	da
Reglarea spătarului cu contact permanent	nu
Execuția piciorului în stea	Set de role
Mecanică sincron	da
Culoarea benzii	gri
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	450 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou