

bimos

**Scaun rotativ Neon pentru birou, piele sintetică, cu role, de joasă înălțime,  
Culoare: ORANGE****Date comandă**

Numărul de comandă	965438 ORANGE
GTIN	4016849488479
Clasa articolului	96J

**Descriere****Execuție:**

Scaun rotativ Neon pentru birou, cu capitonaj care poate fi înlocuit. Elementele capitonajului se prind simplu și se fixează cu un clic. Cu opțiuni ergonomice de reglare: Tehnică pentru sincronizare cu reglarea greutateii, reglarea înălțimii scaunului cu ajutorul arcului sub presiune, reglarea gradului de înclinare a scaunului, reglarea scaunului în adâncime, reglarea înălțimii spătarului. Cu bandă Flex de jur împrejur, în diverse culori.

Șezut și spătar acoperite cu piele sintetică, confortabile și moi. Lavabil și ușor de întreținut, fără sensibilitate la uleiuri și la agenți de dezinfectare.

**Standard:****DIN 68877****Accesorii opționale:**

Pereche de brațe multifuncționale Cod 965455.

**Descriere tehnică**

Pereche de brațe adaptabile	da
Suport lombar	da

Materialul piciorului în stea	Aluminiu mat acoperit cu vopsea pulbere
Înălțimea spătarului	570 mm
Execuția piciorului în stea	Set de role
Materialul suprafeței de așezare	Piele sintetică
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	420 - 480 mm
Standard	DIN 68877
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Culoarea materialului scaunului	negru
Lățimea scaunului	470 mm
Serie	Neon
Execuția rolelor	Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Reglarea spătarului cu contact permanent	nu
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Mecanică sincron	da
Culoarea benzii	portocaliu
Execuție	cu role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	450 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou