

bimos

**Scaun rotativ Neon pentru birou, material textil, cu role, de joasă înălțime,
Culoare: ORANGE****Date comandă**

Numărul de comandă	965444 ORANGE
GTIN	4016849531113
Clasa articolului	96J

Descriere**Execuție:**

Scaun rotativ Neon pentru birou, cu capitonaj care poate fi înlocuit. Elementele capitonajului se prind simplu și se fixează cu un clic. Cu opțiuni ergonomice de reglare: Tehnică pentru sincronizare cu reglarea greutății, reglarea înălțimii scaunului cu ajutorul arcului sub presiune, reglarea gradului de înclinare a scaunului, reglarea scaunului în adâncime, reglarea înălțimii spătarului. Cu bandă Flex de jur împrejur, în diverse culori.

Șezut și spătar cu tapițerie din țesătură moale. Confortabil, rezistent la uzură și care lasă aerul să circule.

Standard:**DIN 68877****Accesorii opționale:**

Pereche de brațe multifuncționale Cod 965455.

Descriere tehnică

Mecanică sincron	da
Suport lombar	da

Execuția piciorului în stea	Set de role
Culoarea materialului scaunului	negru
Lățimea scaunului	470 mm
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Materialul piciorului în stea	Aluminiu mat acoperit cu vopsea pulbere
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	420 - 480 mm
Reglarea spătarului cu contact permanent	nu
Înălțimea spătarului	570 mm
Standard	DIN 68877
Serie	Neon
Pereche de brațe adaptabile	da
Execuția rolelor	Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
Materialul suprafeței de așezare	Stofă
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Culoarea benzii	portocaliu
Execuție	cu role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	450 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou