



Lamă pentru retezare, neutru, Înălțimea lamei h₅: 26mm



Date comandă

Numărul de comandă	278005 26
GTIN	4062406380762
Clasa articolului	22B

Descriere

Execuție:

Toate dimensiunile cu doar un singur locaș pentru două lățimi de canelare (3 mm și 4 mm).
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

Adaptat pentru:

Lame pentru plăcuțele de retezare Cod 278029 – 278036.

Atenție:

Fixarea plăcuței de retezare doar în combinație cu suportul de bază Cod 278008 și 278009.
Schimbarea plăcuței de retezare se face confortabil, doar slăbind șurubul frontal a șinei de prindere de pe suportul de bază.

Notă:

Începând de la adâncime de canelare de 14 mm, cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa.
Acesta poate duce la apariția unor zgârieturi.

Descriere tehnică

Înălțimea lamei h ₅	26 mm
Lățime b ₂	2,6 mm
Lățime de canelare w	3; 4 mm
Înălțime h ₁	21,4 mm
Pentru Ø maxim al piesei	60 mm
Lungimea totală L	110 mm
Tip de utilizare	neutru

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare