

**Lamă pentru retezare, neutru, Înălțimea lamei h₅: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	278005 32
GTIN	4062406380779
Clasa articolului	22B

Descriere**Execuție:**

Toate dimensiunile cu doar un singur locaș pentru două lățimi de canelare (3 mm și 4 mm).
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

Adaptat pentru:

Lame pentru plăcuțele de retezare Cod 278029 – 278036.

Atenție:

Fixarea plăcuței de retezare doar în combinație cu suportul de bază Cod 278008 și 278009.
Schimbarea plăcuței de retezare se face confortabil, doar slăbind șurubul frontal a șinei de prindere de pe suportul de bază.

Notă:

Începând de la adâncime de canelare de 14 mm, cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa.
Acesta poate duce la apariția unor zgârieturi.

Descriere tehnică

Lățime b ₂	2,6 mm
Pentru Ø maxim al piesei	65 mm
Înălțime h ₁	25 mm
Lățime de canelare w	3; 4 mm
Înălțimea lamei h ₅	32 mm
Lungimea totală L	150 mm
Tip de utilizare	neutru

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare