

**Cuțit de strung pentru canelare, pe dreapta, Mărime coadă: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	278015 25
GTIN	4062406381394
Clasa articolului	22B

Descriere**Execuție:**

Toate dimensiunile cu doar un singur locaș pentru două lățimi de canelare (3 mm și 4 mm).
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

Descriere tehnică

Adâncime de retezare t_{max}	21 mm
Lungime cap L_1	39 mm
Șurub	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Lungimea totală L	129 mm
Lățimea funcțională L_4	25 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Mărime coadă	25 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

