


**Cuțit de strung tip eco, pe stânga, Mărime coadă: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	278016 20
GTIN	4062406381714
Clasa articolului	22B

**Descriere****Execuție:**

Toate dimensiunile cu doar un singur locaș pentru două lățimi de canelare (3 mm și 4 mm).  
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	20 mm
Adâncime de retezare $t_{max}$	21 mm
Lățimea funcțională $L_4$	20 mm
Lungime cap $L_1$	39 mm
Lungimea totală $L$	129 mm
Șurub	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Lățime de canelare $w$	3 mm
Lățime de canelare $w$	4 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

