


**Cuțit de strung tip eco, pe stânga, Mărime coadă: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	278016 16
GTIN	4062406381400
Clasa articolului	22B

**Descriere****Execuție:**

Toate dimensiunile cu doar un singur locaș pentru două lățimi de canelare (3 mm și 4 mm).  
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

**Descriere tehnică**

Șurub	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Lungime cap $L_1$	39 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Lungimea totală L	109 mm
Lățimea funcțională $L_4$	16 mm
Adâncime de rețezare $t_{max}$	21 mm
Mărime coadă	16 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

