


**Cuțit de strung tip eco, pe dreapta, Mărime coadă: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	278017 16
GTIN	4062406381738
Clasa articolului	22B

Descriere**Execuție:**

Toate dimensiunile cu doar un singur locaș pentru două lățimi de canelare (3 mm și 4 mm).
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

Descriere tehnică

Mărime coadă	16 mm
Lățimea funcțională L_4	16 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungime cap L_1	30 mm
Șurub	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Lățime de canelare w	3 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Adâncime de retezare t_{max}	12 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

