


**Cuțit de strung tip eco, pe dreapta, Mărime coadă: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	278017 20
GTIN	4062406381745
Clasa articolului	22B

**Descriere****Execuție:**

Toate dimensiunile cu doar un singur locaș pentru două lățimi de canelare (3 mm și 4 mm).  
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

**Descriere tehnică**

Adâncime de retezare $t_{max}$	12 mm
Mărime coadă	20 mm
Șurub	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Lungime cap $L_1$	30 mm
Lățimea funcțională $L_4$	20 mm
Lungimea totală $L$	120 mm
Lățime de canelare $w$	3 mm
Lățime de canelare $w$	4 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

