

**Cuțit de strung tip eco, pe dreapta, Mărime coadă: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	278017 25
GTIN	4062406381752
Clasa articolului	22B

**Descriere****Execuție:**

Toate dimensiunile cu doar un singur locaș pentru două lățimi de canelare (3 mm și 4 mm).  
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	120 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Șurub	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Adâncime de retezare t <sub>max</sub>	12 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	30 mm
Mărime coadă	25 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

