

**Bară pentru strunjire de canelare, pe dreapta, Ø cozii DS: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	278023 20
GTIN	4062406381639
Clasa articolului	22B

Descriere**Execuție:**

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm și 4 mm).
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	16,5 mm
t_{max} prelucrare interioară	5 mm
Lungimea totală L	200 mm
Lăţime de canelare w	3; 4 mm
Şurub	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Decalaj central L_3	8 mm
Lungimea activă L_1 a suporturilor retrase	30 mm
Ø cozii D_s	20 mm
Domeniu de utilizare	degajare radială pe interior
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

