

**Bară pentru strunjire de canelare, pe dreapta, Ø cozii DS: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	278023 25
GTIN	4062406381646
Clasa articolului	22B

Descriere**Execuție:**

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm și 4 mm).
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

Descriere tehnică

t_{\max} prelucrare interioară	5 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	25 mm
Lungimea totală L	200 mm
Lăţime de canelare w	3; 4 mm
Decalaj central L_3	12 mm
Lungimea activă L_1 a suporturilor retrase	50 mm
Şurub	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Ø cozii D_s	25 mm
Domeniu de utilizare	degajare radială pe interior
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

