

**Bară pentru strunjire de canelare, pe dreapta, Ø cozii DS: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	278023 32
GTIN	4062406381653
Clasa articolului	22B

Descriere**Execuție:**

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm și 4 mm).
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	250 mm
Lăţime de canelare w	3; 4 mm
Lungimea activă L ₁ a suporturilor retrase	60 mm
Şurub	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	30 mm
t _{max} prelucrare interioară	5 mm
Decalaj central L ₃	14,5 mm
Ø cozii D _s	32 mm
Domeniu de utilizare	degajare radială pe interior
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

