

Garant**Set de lamatoare în cutie de 6 piese, Tip: DF****Date comandă**

Numărul de comandă	156420 DF
GTIN	4045197087973
Clasa articolului	11M

Descriere**Execuție:**

Set de lamatoare uzuale **recomandate pentru șuruburile M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.**

Lamator 156020 **DF** = gaură străpunsă cu grad de calitate **fin**

Conținut:

Diametrul teșitorului ($\emptyset \times \emptyset$ pinilor): Câte 1 buc. Ref. 6,5×3,2; 8×4,3; 10×5,3; 11×6,4; 15×8,4; 18×10,5

Descriere tehnică

Tip	DF
Număr de dinți Z	3
Unghiul la vârf	180 grad
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 373

Fișă de date

Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Tip produs	Lamatoare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	27 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Lamator conform DIN pentru gaură străpunsă Ø teșitor D1 × Ø pin D2 11X6,4 mm	156020 11X6,4
Lamator conform DIN pentru gaură străpunsă Ø teșitor D1 × Ø pin D2 6,5X3,2 mm	156020 6,5X3,2
Lamator conform DIN pentru gaură străpunsă Ø teșitor D1 × Ø pin D2 10X5,3 mm	156020 10X5,3
Lamator conform DIN pentru gaură străpunsă Ø teșitor D1 × Ø pin D2 15X8,4 mm	156020 15X8,4
Lamator conform DIN pentru gaură străpunsă Ø teșitor D1 × Ø pin D2 8X4,3 mm	156020 8X4,3
Lamator conform DIN pentru gaură străpunsă Ø teșitor D1 × Ø pin D2 18X10,5 mm	156020 18X10,5