

**Bară pentru strunjire de canelare, pe stânga, Ø cozii DS: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	278024 20
GTIN	4062406381660
Clasa articolului	22B

**Descriere****Execuție:**

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm și 4 mm).  
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

**Descriere tehnică**

Lăţime de canelare w	3; 4 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	8 mm
t <sub>max</sub> prelucrare interioară	5 mm
Şurub	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Lungimea activă L <sub>1</sub> a suporturilor retrase	30 mm
Lungimea totală L	200 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	16,5 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Domeniu de utilizare	degajare radială pe interior
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

