



**Plăcuțe de strunjire de retezare, de degajare și de canelare neutră, HBG25,
Lățime de canelare w: 4mm**



Date comandă

Numărul de comandă	278029 4
GTIN	4062406381806
Clasa articolului	22D

Descriere

Adaptat pentru:

Support Cod 278005 și 278015 – 278056.

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Toleranță lățime de canelare w	$\pm 0,04$ mm
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,3 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Avans f	0,1 - 0,26 mm/rot
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Condiție de tăiere	continuă

Fișă de date

Categorie	HBG25
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	M
GG(G)	recomandat	140 m/min	K
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		