

**Plăcuțe de strunjire de retezare, de degajare și de canelare cu rază completă, HBG25, Lățime de canelare w: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	278036 3
GTIN	4062406381813
Clasa articolului	22D

Descriere**Adaptat pentru:**

Suport Cod 278005 și 278015 – 278056.

Descriere tehnică

Avans f	0,07 - 0,2 mm/rot
Lățime de canelare w	3 mm
Materialul sculei	Carbura
Toleranță lățime de canelare w	±0,04 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HBG25

Fișă de date

Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	M
GG(G)	recomandat	140 m/min	K
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		